

KOMATSU

2020.09/01 (火) ~ 09/30 (水)

【コマツカスタマーサポートオリジナル商品】

50%
OFF

フロアカバーキャンペーン

ミニ油圧ショベル保管時、オペシートの鳥害損傷・計器盤の劣化等防止・防塵保管用に弊社オリジナルフロアカバーを開発しました。お客様の保有機保護として新規特価販売致しますので是非ご検討お願いします。

おすすめ商品です！！



対象機種

PC20MR/PC30MR/PC35MR/PC40MR/
PC45MR/PC55MR
PC20UU/PC30UU/PC38UU/PC58UU

価格表

対象機種	品番	仕様	発注枚数	メーカー 定価	特別価	納期
PC20MR/PC30MR/ PC35MR/PC40MR/ PC45MR/PC55MR	SYSF-FLRC-MR	ウルトラマックス イエロー 防炎、防汚 コマツロゴ無し	1	72,400	36,200	2週間
PC20UU/PC30UU/ PC38UU/PC58UU	SYSF-FLRC-UU		1	61,600	30,800	
PC20MR/PC30MR/ PC35MR/PC40MR/ PC45MR/PC55MR	SYSF-FLRC-MR-K	ウルトラマックス イエロー 防炎、防汚 コマツロゴ付き	1	80,800	40,400	3週間～ 4週間
PC20UU/PC30UU/ PC38UU/PC58UU	SYSF-FLRC-UU-K		1	70,000	35,000	

取付要領

フロアカバー SYSF-FLRC-MR 取扱いについて

材質：基布:ポリエステル100% 樹脂:塩化ビニル
付属品：Sカン付きゴムロープ×6本



装着方法



フィットがある場合のみ
軸部に合わせてカット
してください。
※ミシン目以上は
カットしないでください。

内側のヒモを
前部フレームに結んでくだ
さい。

ヒモを支柱にしっかり
結んでください。

Sカンを機体の隙間に
引っ掛けてください。

※パーキングブレーキは下げた状態にしてください

フロアカバーの収納方法

- ①前部のヒモ、Sカン付きゴムロープを外す。
 - ②シートを前からコンパクトに巻く。
 - ③座席の後ろ側まで巻き、ヒモで縛る。
- ※後部の支柱に固定したヒモは外さないでください。

フロアカバーを装着する際は逆の手順で、
しっかり機体に固定してください。



フロアカバー SYSF-FLRC-UU 取扱いについて

材質：基布:ポリエステル100% 樹脂:塩化ビニル
付属品：Sカン付きゴムロープ×6本+1本



装着方法



ヒモをフレームに
結んでください。

Sカンを機体の隙間に
引っ掛けてください。

ヒモを支柱にしっかり
結んでください。

Sカンを機体の隙間に
引っ掛けてください。

※パーキングブレーキは下げた状態にしてください

フロアカバーの収納方法

- ①前部のヒモ、Sカン付きゴムロープを外す。
 - ②機体シートを前からコンパクトに巻く。
 - ③座席の後ろ側まで巻き、ヒモで縛る。
- ※後部の支柱に固定したヒモは外さないでください。

フロアカバーを装着する際は逆の手順で、
しっかり機体に固定してください。



お問い合わせは

産栄車輛工業株式会社

本 社 埼玉県川口市東領家2-34-22

048-225-6111

越谷営業所 埼玉県越谷市小曾川335-1

048-971-2611